


Pin di codifica/codifica della tensione della scheda mezzanino PMC

CODICE A CATALOGO

60827-026



Pin di codifica/codifica di tensione per schede mezzanine PMC.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per evitare danni accidentali durante il montaggio di schede mezzanine, i pin di codifica/codifica sono imbullonati alle schede VMEbus per distinguere tra il funzionamento a 3,3 V e 5 V. Le schede mezzanino sono dotate di un foro praticato nella posizione appropriata. Il pin di codifica/codifica garantisce quindi che possano essere inserite solo schede mezzanine con la stessa tensione di esercizio. Per le euroboard a doppia altezza sono necessari 2 pezzi.

Pin di codifica/codifica di tensione per schede mezzanine PMC

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Indicatore di codifica/chiave

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Tipo: Piolo di codifica

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Sistemi CompactPCI; Sistemi seriali CompactPCI; PXI

Tipo di filettatura: Metrico

Materiale: Acciaio inossidabile

Quantità nella confezione: 1

Profondità: 13.5mm

Altezza: 5mm

Lunghezza: 13.5mm

Larghezza: 5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate in SPQ dichiarati da lui (SPQ, ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE