

Serie 311 Inseritore/Estrattore ad alta forza

CODICE A CATALOGO

HA311-TC



La robusta serie HA311 è stata progettata in conformità con VITA 48,4 e 48,2 per fornire un vantaggio meccanico fino a 10:1 per l'inserimento e l'estrazione di schede a circuito stampato con contatti del connettore ad alta densità. La molla integrata fornisce una pressione positiva sui connettori durante l'attivazione Card Lok e una compensazione automatica costante per le tolleranze della scheda. La serie 311-TC è ideale per la manutenzione di secondo livello; può essere azionata con i guanti e non sono necessari utensili speciali.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CARATTERISTICHE

Meccanismo di blocco integrato

Serigrafia personalizzata disponibile

Fornisce l'auto-compensazione per le tolleranze della scheda

Conforme alla manutenzione di secondo livello; può essere azionato con guanti, non sono necessari attrezzi speciali

Progettato in conformità con VITA 48,4 e 48,2

Mantiene la pressione positiva sui connettori durante l'azionamento del Card Lok

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Inseritore/Estrattore di PCB

Con perno: N.

Materiale: Lega di alluminio 6061-T6

Finitura: Anodizzato nero duro

Funzione di progettazione: Compensazione della tolleranza

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE