


Rivestimento EuropacPRO per montaggio a pannello

Rivestimento per il montaggio a pannello per creare una chiusura ottica della fessura.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Avvitato con la guida orizzontale sulla parte anteriore

Per la chiusura ottica anteriore del sottorack sopra e sotto quando montato nei pannelli

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Tipo di prodotto:	Pannello laterale
Funziona con:	Rack secondari

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Finitura	Lunghezza	Larghezza
34561-777	42HP	1	Anodizzato	269.2mm	269mm
34561-779	84HP	1	Anodizzato		482.6mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

per ogni supporto sono necessari 2 coperchi e 4 viti.

Ordinare separatamente il materiale di fissaggio (24560141).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE