


Base Novastar/Plinth



Piastra di base per canalina cavi posteriore che si ritaglia per la gestione dei cavi. L'apertura è coperta di plastica. La striscia di spazzole accessorie può essere incorporata.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Carico statico?capacità di carico 400 kg

Piedini regolabili, altezza 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Canalina per cavi 110 x 76 mm

Incl. Massa/messa a terra

SPECIFICHE

Altezza:	45mm
Tipo di prodotto:	Base per armadio/rack
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
27230-072	553mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-070	553mm	500mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-080	1000mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-076	900mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-071	553mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo
27230-072	Zoccolo di base
27230-070	Zoccolo di base
27230-080	Zoccolo di base
27230-076	Zoccolo di base
27230-071	Zoccolo di base

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare la striscia di spazzole separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE