

# Vite a testa cilindrica, Torx

Viti a testa cilindrica.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica

## SPECIFICHE

**Tipo:** Vite a testa tonda

**Tipo di prodotto:** Vite

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Famiglia di prodotti	Funziona con
24560-148	10mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova
24560-147	7mm	Nichelato	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Codice a catalogo	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Famiglia di prodotti	Funziona con
24560-161	12mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova
24560-135	6mm	Zincato	100	M4	EuropacPRO	Rack secondari
24571-372	10mm	Zincato	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-371	14mm	Zincato	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-178	6mm	Nichelato	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova
24560-163	16mm	Nichelato	100	M2.5		Backplane, Adattatori di prova

Table 2/2

Codice a catalogo	Coppia
24560-148	0.3N·m
24560-147	0.3N·m
24560-161	0.3N·m
24560-135	1.3N·m
24571-372	2.4N·m
24571-371	2.4N·m
24560-178	
24560-162	
24560-163	

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**