


Kit di schermatura EMC in acciaio inox per pannello frontale, per pannelli frontali a U, 3 U, 10 pezzi

CODICE A CATALOGO

21102-105



Le guarnizioni EMC in acciaio inossidabile sono inserite in una fessura sul lato destro dei pannelli anteriori a forma di U.

La guarnizione sarà agganciata alla staffa del pannello anteriore destro, alla staffa da 19" o al profilo posteriore del portasatelliti

CARATTERISTICHE

La guarnizione EMC in acciaio inox per i pannelli anteriori SCHROFF a U offre eccellenti prestazioni in termini di efficacia della schermatura e un'enorme gamma di temperature da -200 a +160°C.

Facile montaggio agganciando la guarnizione sulla staffa del pannello anteriore destro, sulla staffa da 19" o sul profilo posteriore del portapacchi

Intervallo di temperatura da -200 a +160°C..

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Quantità nella confezione: 10

Materiale: Acciaio inossidabile

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Unità a innesto di tipo profilato

Tipo di prodotto: Kit di schermatura


Funziona con: Rack secondari; Custodie; Pannelli frontali

Gross Weight: 0.018kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le guarnizioni EMC (in acciaio inox) sono necessarie per schermare i pannelli anteriori.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE