


Ripiano telescopico da 19" per Varistar CP, Novastar, 70 kg, RAL 7021, 800 W 600D

CODICE A CATALOGO

21130-373



Ripiano da 19" per Varistar, Novastar ed Eurorack, fisso con capacità di carico di 70 kg, perforato per facilitare l'assemblaggio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Forature perforate per l'assemblaggio delle fascette serracavi

Capacità di carico statico 70 kg

Include guide telescopiche

Possibilità di bloccaggio con barra a T.

St, 1,5 mm

Perforazione della testa del martello per il montaggio con fascette serrafili

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo: Ripiano telescopico

Larghezza: 400mm

Profondità: 477mm

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP; Novastar

Tipo di prodotto: Ripiano

Funziona con: Varistar CP

Gross Weight: 8.24kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Staffa di montaggio per il montaggio della guida telescopica sul telaio da ordinare separatamente.

Ordinare il blocco con barra a T separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE