


# Ripiano telescopico da 19" per Varistar CP, Novastar, 70 kg, RAL 7021, 800 W 800D

## CODICE A CATALOGO

21130-375



Ripiano da 19" per Varistar, Novastar ed Eurorack, fisso con capacità di carico di 70 kg, perforato per facilitare l'assemblaggio.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Forature perforate per l'assemblaggio delle fascette serracavi

Capacità di carico statico 70 kg

Include guide telescopiche

Possibilità di bloccaggio con barra a T.

St, 1,5 mm

Perforazione della testa del martello per il montaggio con fascette serrafilii

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo: Ripiano telescopico

Larghezza: 600mm

Profondità: 677mm

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP; Novastar

Tipo di prodotto: Ripiano

Funziona con: Varistar CP

Gross Weight: 11.87kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Staffa di montaggio per il montaggio della guida telescopica sul telaio da ordinare separatamente.

Ordinare il blocco con barra a T separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**