

Controller PXI Express, 4 te, W-11865MLE 32-1024

CODICE A CATALOGO

21265-170



Il controller integrato nVent SCHROFF PXIe è il controller integrato 3 U/4 HP più compatto e potente per piattaforme PXI Express e CPClexp. Grazie all'interfaccia completa e a prova di futuro e alle capacità di potenza di calcolo, è ideale per applicazioni di test e misurazione. Il controller è basato su un processore Intel® Xeon® di 11a generazione, combinato con fino a 64 GB di memoria DDR4 e supporta applicazioni a larghezza di banda elevata con interconnettività PCIe Gen4 e 10GBASE-T.

CARATTERISTICHE

Controller di sistema PXI Express, 3 HE, 4 te, mit Intel-Prozessor W-11865MLE

Specifiche hardware PXI?-5 PXI Express Conforme alla Rev.2,0

Larghezza di banda PCIe massima di 28 GB/s.

Storage m.2 e DDR4 aggiornabile

2 USB3.1, 2 10 GbE e 1 DP 1,2 sul pannello anteriore

BIOS integrato AMI Aptio® completamente personalizzabile

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Tipo: Controller

Trasferimento dati: PCIe Gen3

Altezza del rack: 3U

È conforme a: PXISA PXI-5 R1.1

Profondità: 160mm

Gross Weight: 0.562kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Conforme a PICMG rev. 3,0 e PXI-7.

Controller modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE