

Striscia isolante per guida orizzontale, 28 CV, PC

CODICE A CATALOGO

24560-828



La striscia consente il montaggio isolato di backplane o piastre metalliche come supporti per i connettori. Crea una profondità di montaggio standardizzata per le unità a innesto nel sottorack in combinazione con le guide orizzontali L-ST e H-ST. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO ed EuropacPRO/-Rugged.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio isolato di backplane o piastre metalliche come supporti per connettori

Crea una profondità di montaggio standardizzata per le unità a innesto nel sottorack in combinazione con le guide orizzontali L-ST e H-ST

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 28HP

Quantità nella confezione: 10

Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0

Lunghezza: 144.2mm

Materiale: Policarbonato

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Tipo di prodotto: Striscia isolante

Funziona con: Rack secondari; Custodie

Gross Weight: 0.03kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE