


Pannello cavi Varistar



Pannello per cavi verticale per armadi indipendenti Varistar polverizzato in colori diversi in diverse larghezze.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio diretto sul telaio

I cavi sono assemblati in posizione con fascette serracavi o velcro

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo
23130-625	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-502	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-422	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-501	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-503	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-500	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-504	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-628	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-420	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-150	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-151	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-421	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-499	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE