


Kit gruppo adattatore percorso cavi Varistar



L'adattatore per percorso cavi consente di unire e instradare facilmente i cavi nei rack di rete. Il gruppo di montaggio è necessario per i contenitori senza il profilo di copertura superiore universale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Adattatore del percorso dei cavi per guidare il cavo sulla parte superiore degli armadi

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Funziona con	Profondità	Lunghezza	Materiale
21630-170	Kit di montaggio	Adattatore passacavi	Contenimento di sezione	1200mm	1200mm	Acciaio
21130-598	Kit di montaggio		Contenimento di sezione	58mm	100mm	Acciaio
21630-168	Kit di montaggio	Adattatore passacavi	Contenimento di sezione	1000mm	1000mm	Acciaio

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo	Funziona con	Profondità	Lunghezza	Materiale
21630-169	Kit di montaggio	Adattatore passacavi	Contenimento di sezione	1100mm	1100mm	Acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Certificazioni
21630-170	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	
21130-598	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	RoHS
21630-168	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	
21630-169	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE