Modulaire 42 u 2130H 1100W 1200D voor buiten

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

10149-878

Telecom- en spoorwegtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd. Modulaire constructie maakt meerdere configuraties in grootte en functie mogelijk, samen met meerdere koelopties.

KENMERKEN

- Aluminium profielframe met verwijderbare dubbelwandige bekleding
- IP 55 of NEMA 12~
- Dubbelwandig
- Uitgebreid assortiment 19-inch kastaccessoires
- Toegang tot kast vanaf de voorzijde, alle zijden mogelijk op aanvraag
- 100 mm hoge steun, 200 en 300 mm mogelijk
- Bovendeksel met louvres, kan worden voorzien van ventilatoren of A/C-eenheid
- RAL 7035 poedercoating, andere kleuren beschikbaar op aanvraag

PRODUCTKENMERKEN

- Producttype: Buitenkast
- Productserie: Modulair
- Rekhoogte: 42U
- Hoogte: 2130mm
- Breedte: 1100mm

Diepte: 1200mm
Wandtype: Dubbelwandig
Deurtype: Onbewerkt; Dubbele deur
Koeling: Passief
EMC-afscherming: Optioneel
Hoeveelheid in verpakking: 1
Batterijcompartiment: Optioneel
Inbraakwerendheid: Optioneel
Afwerking: Gepoedercoat
Framemateriaal: Aluminium
Materiaal: Aluminium; Staal
Sokkelhoogte: 100mm
Montage-instelling: Optioneel

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Hoogteafmetingen zijn zonder basis/steun.

QW = specifieke warmtedissipatiecapaciteit volgens ETSI en 300 019-1-4.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.