


# VENTILATIEKAST voor buitengebruik met één deur, 1100H 20 u, 700W 500D

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

11249-009



Telecom- en spoorwagtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Dubbelwandig, al

Geforceerde warmteafvoer via ventilator gemonteerd in zijpaneel, max. 35 W/K.

IP 55

Binnenbehuizing uit één stuk met verwijderbare buitenbekleding

## PRODUCTKENMERKEN

---

Producttype: Buitenkast

Productserie: Unibody

Rekhoogte: 20U

Hoogte: 1100mm

Breedte: 700mm

Diepte: 500mm

Wandtype: Dubbelwandig

Deurtype: Enkeldeurs

Toegang: Voorkant

Koeling: Ventilatorventilatie

EMC-afscherming: Nee

Voldoet aan: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Aluminium

Net Weight: 39.8kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bestel de montageset voor wandmontage afzonderlijk.

Verdere basis-/plinthoogte op aanvraag.

Bestel paneel-/schuifsteunen afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.