

MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-IN-1

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN1963



De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie biedt energiemeting met geavanceerde opties voor energie- en milieubewaking. Uitgebreide bewaking op zowel het niveau van de ingangsfase als van de vermogenschakelaar biedt geavanceerde waarschuwingen bij mogelijke overbelastingen. Factureringsmeting levert nauwkeurige gegevens over het energieverbruik voor optimalisatie van het energieverbruik. De hot-swappable netwerkbeheercontroller biedt Gigabit- en redundante ethernet-communicatie met geavanceerde ondersteuning voor externe omgevingssensoren en oplossingen voor toegang tot rackbeveiliging.

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (9) C13/C15/C19/C21

Kleur: Zwart

Geschakelde stopcontacten: Nee

Stroomonderbreker: 20 A

Lengte: 44mm

Nominaal vermogen: 17,3 kVA

Aantal stroomonderbrekers: 6

Ingangsspanning: 208V

Fase: 3 PH Delta

Aantal polen: 2

Uitgangsspanning: 208VAC

Nominale spanning: 208V

Stekkertype: IEC 60309 460P9 (IP44)

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 60 A (48 A)

Afwerking: Gepoedercoat

Rekeenheden: 1U

Materiaal: Staal

Type: Intelligente PDU

Hoogte: 44mm

Breedte: 444mm

Diepte: 269mm

Gewicht: 7kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

Onderbrekingsclassificatie: 10kAIC

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

43 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D bij CB)

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE