


MI PDU, 1U, 60A (48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-IN-1

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN1966



De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie biedt energiemeting met geavanceerde opties voor energie- en milieubewaking. Uitgebreide bewaking op zowel het niveau van de ingangsfase als van de vermogenschakelaar biedt geavanceerde waarschuwingen bij mogelijke overbelastingen. Factureringsmeting levert nauwkeurige gegevens over het energieverbruik voor optimalisatie van het energieverbruik. De hot-swappable netwerkbeheercontroller biedt Gigabit- en redundante ethernet-communicatie met geavanceerde ondersteuning voor externe omgevingssensoren en oplossingen voor toegang tot rackbeveiliging.

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (9) C13/C15/C19/C21

Kleur: Zwart

Geschakelde stopcontacten: Nee

Stroomonderbreker: 20 A

Lengte: 44mm

Nominaal vermogen: 34,6 kVA Noord-Amerika; 33,1 kVA International

Aantal stroomonderbrekers: 9

Ingangsspanning: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Aantal polen: 1

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Nominale spanning: 415V

Stekkertype: IEC 60309 560P6 (IP44)

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 60 A (48 A) Noord-Amerika; 48 A internationaal

Afwerking: Gepoedercoat

Rekeenheden: 1U

Materiaal: Staal

Type: Intelligente PDU

Hoogte: 44mm

Breedte: 444mm

Diepte: 269mm

Gewicht: 7kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

43 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D bij CB)

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE