


Niet-geïsoleerde vaste geleider



KENMERKEN

Solide kabel voor verscheidenheid aan toepassingen

Beschikbaar in kleinere spoelmaten voor het gemak

LPA- en LPC-onderdelen worden gebruikt voor bescherming tegen bliksem, zoals bliksemafleider en aardingstoepassingen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Geleidergrootte	Dwarsprofiel	Diameter (Ø)
ASC0850	711530	Aluminium	Kaal	8 mm massief	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	Staal	Thermisch verzinkt	1/0 massief	50.3mm ²	8 mm
RSCC2SS830	197685	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	Kaal	1/0 massief	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	Koper	Vertind	1/0 massief	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	Koper	Kaal	1/0 massief	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Gewicht eenheid	Voldoet aan
ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	


Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Gewicht eenheid	Voldoet aan
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gewicht per eenheid is per voet (0,3048 m).

Op maat gesneden (Cut-to-Order, CTO) lengtes zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE