


# Kit met kooimoeren



Kooimoeren bieden een ruime keuze aan moeren en bouten en kunnen eenvoudig worden vervangen in tegenstelling tot voordraadgaten. Kooimoeren zijn eenvoudig te gebruiken op materialen die te dun of zacht zijn om te worden geschroefd.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voor montage van onderdelen die een schroefdraad van M4 of M5 vereisen

Gebruik voor standaard aarding een aardingsmoer en -ring op ten minste één bevestigingspunt

## SPECIFICATIES

**Producttype:** Moer

**Materiaal:** Staal

Table 1/1

| Catalogusnummer | Afwerking | Hoeveelheid in verpakking | Schroefdraadmaat | Productserie | Type              | Werkt met                                               |
|-----------------|-----------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 21120-127       | Verzinkt  | 10                        | M4               |              | Kooimoer, Aarding | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

| Catalogusnummer | Afwerking | Hoeveelheid in verpakking | Schroefdraadmaat | Productserie                                                                    | Type              | Werkt met                                               |
|-----------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 21120-129       | Verzinkt  | 10                        | M5               |                                                                                 | Kooimoer, Aarding | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21120-131       | Verzinkt  | 10                        | M6               | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | Kooimoer, Aarding | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-003       | Verzinkt  | 50                        | M6               | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | Kooimoer          | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-001       | Verzinkt  | 50                        | M4               |                                                                                 | Kooimoer          | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-215       | Verzinkt  | 50                        | M5               |                                                                                 | Kooimoer          | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-216       | Verzinkt  | 100                       | M5               |                                                                                 | Kooimoer          | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21120-130       | Verzinkt  | 100                       | M5               |                                                                                 | Kooimoer, Aarding | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21120-132       | Verzinkt  | 100                       | M6               | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | Kooimoer, Aarding | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

| Catalogusnummer | Afwerking | Hoeveelheid in verpakking | Schroefdraadm<br>aat | Productserie                                                                                      | Type                 | Werkt met                                                           |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 21120-128       | Verzinkt  | 100                       | M4                   |                                                                                                   | Kooimoer,<br>Aarding | Frontpanelen,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-004       | Verzinkt  | 100                       | M6                   | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>air,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO | Kooimoer             | Frontpanelen,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-002       | Verzinkt  | 100                       | M4                   |                                                                                                   | Kooimoer             | Frontpanelen,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**