

19-inch ventilatoreenheid, 1 u, afstandsbediening en bewaking, 6 ventilatoren, 100-240 VAC

CATALOGUSNUMMER

10713-554



Ventilatoreenheid met Modbus-interface voor installatie in een ruimte van 1 u in de kast

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Temperatuurregeling ventilatoroerental

Modbus-interface voor bewaking en besturing op afstand

Temperatuurdrempel voor de ventilatorregeling instelbaar op het voorpaneel

Signalering van ventilatorstoring en oververhitting door 2 LED's en potentiaalvrije relaisuitgangen

Geïntegreerde voeding met breed ingangsbereik (100 V ? 240 V)

Minder dan 1 u (42 mm) voor montage op schuifrails of lade

2 NTC-temperatuursensoren inclusief kabels

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Ventilatoreenheid

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroom: 1089m³/h

Geluidsniveau: 59.5dB(A)

Voeding: 97W

Max. statische druk: 78Pa

Omgevingstemperatuur: -10 to 70°C

Levensduur, L10 bij 40 C: 99558h

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Aluminium-verzinkt; Geanodiseerd

Gross Weight: 5.2kg

Materiaal: Staal; Aluminium

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE