


# 19-inch telescopische plank voor Varistar CP, Novastar, 70 kg, RAL 7021, 800 W 800D

## CATALOGUSNUMMER

**21130-375**



Varistar, Novastar en EURORACK 19" schap, stationair met een draagvermogen van 70 kg, geperforeerd voor eenvoudige montage.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Geperforeerde uitsparingen voor het monteren van kabelbinders

Statisch draagvermogen 70 kg

Incl. Telescopische glijbanen

Vergrendelen met T-balkvergrendeling mogelijk

St, 1,5 mm

Perforatie van hamerkop voor montage met kabelbinders

## PRODUCTKENMERKEN

Type: Telescopische plank

Breedte: 600mm

Diepte: 677mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP; Novastar

Producttype: Legplank

Werkt met: Varistar CP

Gross Weight: 11.87kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagebeugel voor montage van telescopische schuif op frame dient afzonderlijk te worden besteld.

Bestel het T-staafslot afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**