


RatiopacPRO/-Air Tip-up-handgreep, 42 pk

CATALOGUSNUMMER

24571-320



Kantelbare handgrepen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Instelbaar in stappen van 30°

Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op de behuizing

Statisch draagvermogen 30 kg

Met de handgreep heeft een gebruiker een beter zicht op de voorzijde van de behuizing in geval van desktopgebruik

PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 42HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Type handgreep: Opklapbare handgreep

Kleur: Zilver

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Aluminium; ABS

Productserie: RatiopacPRO; RatiopacPRO air

Producttype: Greep

Werkt met: Omkastingen

Net Weight: 0.47kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kan niet worden gebruikt in combinatie met voorhandgrepen.

Montageset is vereist voor draaggreep voor tip-up, afzonderlijk bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE