


Horizontale rail, voorzijde, Type R-LD, robuust, lange lip , 40 pk

CATALOGUSNUMMER

34566-340

[illegible]

De robuuste horizontale rail is bestand tegen schokken en trillingen tot 25 g. het maakt het gebruik van IEEE-handgrepen mogelijk.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Type R-LD „robuuste” horizontale rails met bevestiging met 3 gaten voor extra robuustheid

Voor het inbrengen/uittrekken van CompactPCI- of VME64x-kaarten

Met HP-eenheden afgedrukt vanaf 28 pk

Length 20, 28, 40, 42, 63, 84 pk of 1000 mm

Aluminium extrusie, geanodiseerde afwerking, geleidend contactoppervlak, met HP markeringen

PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 40HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Geanodiseerd

Lengte: 208.28mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO

Producttype: Horizontale rail

Type: Robuust, LD

Werkt met: Subracks

Gross Weight: 0.131kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE