

# Contactdoos, UTE, met Wieland®-ingang

## Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Invoer via Wieland® GST 18-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens het aanbrengen door alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Uitgang via UTE-aansluitingen

Horizontale of verticale montage

Montagehoogte 1 u.

In overeenstemming met NFC 61-303

### SPECIFICATIES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Lengte:</b>      | 438.5mm              |
| <b>Materiaal:</b>   | Aluminium; Polyamide |
| <b>Producttype:</b> | Stekkerdoos          |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Type fitting | Aantal fittingen | Geschakelde stopcontacten | AC-spanning | Functie               | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 60110-357       | UTE          | 6                | Nee                       | 230V        | Overstroombeveiliging | 1                         |
| 60110-356       | UTE          | 6                | Nee                       | 230V        | Overstroombeveiliging | 1                         |
| 60110-346       | UTE          | 8                | Nee                       | 230V        |                       | 1                         |
| 60110-355       | UTE          | 6                | Nee                       | 230V        | Overstroombeveiliging | 1                         |
| 60110-348       | UTE          | 8                | Nee                       | 230V        |                       | 1                         |
| 60110-347       | UTE          | 8                | Nee                       | 230V        |                       | 1                         |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Kleur | Diepte | Afwerking    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 60110-357       | Rood  | 44mm   | Geanodiseerd |
| 60110-356       | Zwart | 44mm   | Geanodiseerd |
| 60110-346       | Wit   | 44mm   | Geanodiseerd |
| 60110-355       | Wit   | 44mm   | Geanodiseerd |
| 60110-348       | Rood  | 44mm   | Geanodiseerd |
| 60110-347       | Zwart | 44mm   | Geanodiseerd |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagebeugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**