

# Luchtkeerplaat zonder voorpaneel



De luchtkeerplaat zonder gedeeltelijk voorpaneel kan worden gecombineerd met een voorpaneel dat de volledige breedte bedekt. Het bedekt een lege sleuf om een luchtlek te elimineren.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Luchtkeerschotten voorkomen luchtlekken uit lege sleuven

Het deksel wordt in de geleiderail gedrukt

## SPECIFICATIES

- Producttype:** Luchtkeerschot
- Materiaal:** Aluminium
- Productserie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Type:** Zonder frontpaneel

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Diepte	Rekbreedte	Werkt met
34562-827	6U	1	220mm	4HP	Subracks, Omkastingen

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Diepte	Rekbreedte	Werkt met
34562-823	3U	1	160mm	4HP	Subracks, Omkastingen
34562-826	6U	1	160mm	4HP	Subracks, Omkastingen
34562-824	3U	1	220mm	4HP	Subracks, Omkastingen

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Luchtkeerplaat voor 280 mm diep en voor 80 mm I/O-kaarten achter verkrijgbaar op aanvraag.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**