

# AC-ventilator, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m<sup>3</sup>h

## CATALOGUSNUMMER

**20713-147**

Axiale ventilator, 119 mm, met AC-ingang. Vervangend onderdeel voor 1 u ventilatorladen.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

119 mm DC-ventilator met stekker voor aansluitkabel

## PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Ventilator

Werkt met: 19 inch ventilatorladen

Breedte: 119mm

Lengte: 119mm

Hoogte: 25mm

AC-spanning: 115V

Frequentie: 50/60 Hz

Luchtstroom bij 50 Hz: 108m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom bij 60 Hz: 120m<sup>3</sup>/h

Geluidsniveau bij 50 Hz: 34dB(A)

Geluidsniveau bij 60 Hz: 38dB(A)

Vermogen bij 50 Hz: 14W

Vermogen bij 60 Hz: 11W

Max. statische druk: 41Pa

Omgevingstemperatuur: 70°C

Gross Weight: 0.334kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel aansluitkabel en beschermrooster afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**