

Voorpaneel EMC roestvrijstalen beschermkit, 6 u, 100 stuks

CATALOGUSNUMMER

21101-708



De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in de zij sleuven van de afgeschermdde voorpanelen geplaatst (2 stuks per voorpaneel).

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in de zij sleuven van de afgeschermdde voorpanelen geplaatst (2 stuks per voorpaneel)

EMC-contactstrip, roestvrij staal

Temperatuurbereik -200 °C ... +160 °C

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Hoeveelheid in verpakking: 100

Materiaal: Roestvrij staal

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype


Producttype: Afschermingsset

Werkt met: Subracks; Omkastingen; Frontpanelen

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagegereedschap afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE