


# Sleutelformulier 1 voor handgreep van uitneemgereedschap



Extractor handle key form 1, kan worden gebruikt om PCB's te extraheren. De handgrepen zijn verkrijgbaar in zwart of grijs en boven- en onderkant.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Handgreep UL 94 V-0, lager Zn gegoten

Bij 6 u kan de locatie van de printplaat 1 HP naar rechts worden verschoven door de bovenste en onderste handgrepen te verwisselen. Hierdoor ontstaat ruimte voor SMD-componenten aan de linkerkant

Bestel de halsschroeven afzonderlijk.

## SPECIFICATIES

<b>Type:</b>	Uitschuifeenheid
<b>Werkt met:</b>	Frontpanelen
<b>Producttype:</b>	Greep
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat

Table 1/1

Catalogusnummer	Kleur	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Ontvlambaarheidsklasse
20817-325	Grijs	1	Uitschuifeenheid vorm 1, onder	UL® 94V-0
20817-346	Zwart	1	Uitschuifeenheid vorm 1, boven	UL® 94V-0
20817-345	Zwart	1	Uitschuifeenheid vorm 1, onder	UL® 94V-0
20817-326	Grijs	1	Uitschuifeenheid vorm 1, boven	UL® 94V-0

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**