

# Voorhandgreep, breedte 7 mm



Slanke voorhandgreep van aluminium profiel, 7 mm. De montage van het handvat vindt plaats vanaf de achterzijde.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Statisch draagvermogen 10 kg/paar

De hendel wordt vanaf de achterzijde gemonteerd

## SPECIFICATIES

<b>Breedte:</b>	7mm
<b>Statische belasting:</b>	10kg
<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Afwerking:</b>	Geanodiseerd
<b>Productserie:</b>	EuropacPRO; MultipacPRO
<b>Producttype:</b>	Greep

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Kleur	Werkt met
10501-001	1	Recht	Zilver	Subracks, Chassis, Frontpanelen

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Kleur	Werkt met
10501-002	1	Recht	Zilver	Subracks, Chassis, Frontpanelen

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**