


PropacPRO Case-ontwerpelementen

Om het ontwerp van de PropacPRO-tas te personaliseren.
De elementen worden vanaf de achterkant van het gegoten frame geschroefd.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Om het ontwerp van de tas te personaliseren

Verkrijgbaar in 3 vormen en twee kleuren

SPECIFICATIES

- Materiaal:** Aluminium
- Afwerking:** Geanodiseerd
- Werkt met:** Omkastingen
- Producttype:** Hoekprofiel
- Productserie:** PropacPRO

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Type	Kleurcode	Kleur
20850-299	42HP	Rond	RAL 5007	Helder blauw
20850-196	42HP	Driehoek	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-190	42HP	Vierkant	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-315	42HP	Vierkant	RAL 5007	Helder blauw

Catalogusnummer	Rekbreedte	Type	Kleurcode	Kleur
20850-184	42HP	Rond	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-331	42HP	Driehoek	RAL 5007	Helder blauw
20850-185	63HP	Rond	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-191	63HP	Vierkant	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-197	63HP	Driehoek	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-316	63HP	Vierkant	RAL 5007	Helder blauw
20850-332	63HP	Driehoek	RAL 5007	Helder blauw
20850-300	63HP	Rond	RAL 5007	Helder blauw
20850-192	84HP	Vierkant	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-198	84HP	Driehoek	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-186	84HP	Rond	RAL 7035	Lichtgrijs
20850-317	84HP	Vierkant	RAL 5007	Helder blauw
20850-333	84HP	Driehoek	RAL 5007	Helder blauw
20850-301	84HP	Rond	RAL 5007	Helder blauw

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Maat 28 pk en andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.

Kan niet worden gecombineerd met voorkap.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE