


Varistar CP-montageplaat



Varistar montageplaat voor montage van elektrische componenten en subeenheden, met een draagvermogen van 600 kg. De montageplaat kan ook aan de achterzijde worden gemonteerd en de verstevigingsbeugel kan worden toegevoegd om het draagvermogen te vergroten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor montage van elektrische componenten en subeenheden, inclusief bekabeling

Montageafstand 25 mm diep en 50 mm hoog voor gedeeltelijke montage

Statisch draagvermogen tot 450 kg (aan achterzijde gemonteerd)

600 kg op volle hoogte, aan de achterzijde gemonteerd, met extra verstevigingsbeugels

Verstevigingsbeugel vergroot het statische draagvermogen

SPECIFICATIES

Producttype: Montageplaat

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking
23130-407	2000mm	600mm	1	Verzinkt
23130-405	1800mm	600mm	1	Verzinkt
23130-414	1200mm	800mm	1	Verzinkt
23130-408	2000mm	800mm	1	Verzinkt
23130-413	1200mm	600mm	1	Verzinkt
23130-406	1800mm	800mm	1	Verzinkt

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor montage op gedeeltelijke hoogte zijn dieptebalken vereist.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE