

Rechte nok voor compressie

Data Solutions



KENMERKEN

Vertind ter bescherming tegen corrosie

Gegloeid koper vergemakkelijkt het krimpen

Geoptimaliseerde maten voor de meest efficiënte elektrische geleiding

Beste mechanische gedrag (vibratie/uittrekken); DIN EN 61373 Klasse 1B 'Spoorwegtoepassingen'

Markeringen op de vergrendeling voor krimpen

Consistente materiaaldikte, precieze diameter en accuraat passen van de kabel; DIN46235

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Type kabelschoen/connector	Geleidergrootte	Gatgrootte (HS)	Lengte (L)	Breedte (W)
PKS1610H		Zwaar gebruik DIN46235	#6 gevlochten, 16 mm ² gevlochten	10.5mm	48mm	17mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type kabelschoen/connector	Geleidergrootte	Gatgrootte (HS)	Lengte (L)	Breedte (W)
RKS050019H	716546	Standaard	300 mm ² gevlochten, 600 kcmil gevlochten	13mm	109mm	43mm
RKS7012T	716656	Standaard	2/0 gevlochten, 70 mm ² gevlochten	13mm	59mm	23mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type gereedschap/matrijs
PKS1610H		M2M of M2H/RKM2, M3H of M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS050019H	716546	M2M of M2H/RKM2, M3H of M3B/RKM3
RKS7012T	716656	M2M of M2H/RKM2, M3H of M3B/RKM3, MLB/RKML

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.