

Netsnoer

Data Solutions



nVent SCHROFF-netkabel biedt praktische, universele bevestiging met variabele bevestigingsmogelijkheden. Ze zijn algemeen van aard en passen in verschillende toepassingen, zoals ventilatoren, kastverlichting, enz., industriële pc-aansluitingen, ononderbroken voedingen, systemen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Toepassingen: Ventilatoren, kastverlichting, aansluitingen voor industriële pc's, ononderbroken voedingen en systemen

SPECIFICATIES

Producttype: Kabel

Table 1/2

Catalogusnummer	Ingangsconnector	Uitgangsconnector	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Connectortype
60103-131	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grijs	Recht
60103-137	BS = Britse norm	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Zwart	Recht
60704-020	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grijs	Schuin

Catalogusnummer	Ingangsconnector	Uitgangsconnector	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Connectortype
62150-191	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Zwart	Recht
60103-141	VS = Amerikaanse norm	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal
60103-131	PVC
60103-137	PVC
60197-053	PVC
60110-361	PVC
60704-020	PVC
62150-191	PVC
60110-360	PVC
60103-141	PVC

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE