

# Contactdoos, UTE, met Wieland®-ingang

## Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Invoer via Wieland® GST 18-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens het aanbrengen door alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Uitgang via UTE-aansluitingen

Horizontale of verticale montage

Montagehoogte 1 u.

In overeenstemming met NFC 61-303

### SPECIFICATIES

<b>Lengte:</b>	438.5mm
<b>Materiaal:</b>	Aluminium; Polyamide
<b>Producttype:</b>	Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Functie	Hoeveelheid in verpakking
60110-357	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-356	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-346	UTE	8	Nee	230V		1
60110-355	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-348	UTE	8	Nee	230V		1
60110-347	UTE	8	Nee	230V		1

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur	Diepte	Afwerking
60110-357	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-356	Zwart	44mm	Geanodiseerd
60110-346	Wit	44mm	Geanodiseerd
60110-355	Wit	44mm	Geanodiseerd
60110-348	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-347	Zwart	44mm	Geanodiseerd

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagebeugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.