

# Contactdoos met 2 voedingskabels, 3-fasig

Modulaire, compacte PDU met twee voedingskabelingangen die kunnen worden aangesloten op een A- en B-voeding. Ruimtebesparend ontwerp in één chassis.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Horizontale en verticale montage mogelijk

Twee connectorkabels (gehalveerd in lengterichting), 3 m (met open uiteinde), 2 x 3 fasen, 400 VAC (rood, zwart, wit gebied)

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Montagehoogte 1 u.

## SPECIFICATIES

<b>Lengte:</b>	1848.5mm
<b>Materiaal:</b>	Aluminium; Polyamide
<b>Kleur:</b>	Grijs; Zwart; Rood
<b>Producttype:</b>	Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
60110-287	IEC C13	48	Nee	400V	1	44mm

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nee	400V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte
60110-287	Geanodiseerd	44mm
60110-286	Geanodiseerd	44mm

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**