

Onderlegging

Onderlegging gebruikt voor printplaatbevestiging.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Onderlegging

SPECIFICATIES

Producttype: Onderlegging

Type: Onderlegging

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Type accessoire	Kleur	Hoogte
21101-964	Polyamide 6		100	Bevestigingsmateriaal		
21101-121	Polyamide 6		100	Bevestigingsmateriaal	Wit	5mm
21100-015	ABS		50	Bevestigingsmateriaal		
21100-016	ABS		100	Bevestigingsmateriaal		

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Typeaccessoire	Kleur	Hoogte
21100-721	Staal	Vernikkeld	100	Bevestigingsmateriaal		

Table 2/2

Catalogusnummer	Productserie	Breedte	Werkt met	Aanhaalmoment
21101-964			Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
21101-121		5mm	Achterplaten	
21100-015	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-016	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-721			Frontpanelen, Plug-in-eenheid frametype	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal vereist voor IEEE-plug-in-units (3U/6U)

Benodigde hoeveelheid voor plug-in units type 2 met uittrekbare handgreep (3U/6U)

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE