

# 19-tommers monteringssett M6

## Data Solutions



For standard jording bruk en jordingsmutter og skive på minst ett festepunkt.

Når 19-tommers monteringssett brukes med ledende 19-tommers panelfeste, er det ikke nødvendig med jordingsmuttere.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Monteringssett for montering av 19-tommers komponenter i et skap

For montering av frontpaneler, fordelingsfelt eller andre komponenter på rammen, glidefester eller dybdemedlemmer med firkantede åpninger

### SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Monteringssett

**Overflate:** Sinkbelagt

Table 1/2

Katalognummer	Lengde	Antall pakker	Gjengestørrelse	Materiale	Produktserie	Type
---------------	--------	---------------	-----------------	-----------	--------------	------

21190-095		4	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21120-213		4	M6	Stål		Monteringssett
21120-196	16mm	4	M6	Stål		Monteringssett, Jording
21100-435		8	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21120-199	13mm	100	M6	Stål		Monteringssett, Jording
21120-198	16mm	50	M6	Stål		Monteringssett, Jording
21120-197	16mm	32	M6	Stål		Monteringssett, Jording
21190-435		32	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Euraback, Utendørs	Monteringssett

21101-810		100	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21101-809		50	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21120-215		32	M6	Stål		Monteringssett
21120-214		50	M6	Stål		Monteringssett
21120-216		100	M6	Stål		Monteringssett

Table 2/2

Katalognummer	Fungerer med	Sertifiseringer
21190-095	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21120-213	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-196	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21120-199	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19" Indoor Cabinets, 19-tommers utendørssensor	RoHS

Katalognummer	Fungerer med	Sertifiseringer
21101-810	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21101-809	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21120-215	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**