


MS PDU, 2U, 60A(48A)NA/60A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)C13, (9)4-IN-1

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN2954



De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie en uitgangsschakelaar biedt energiemeting met geavanceerde opties voor voedings- en omgevingsbewaking en het op afstand in- en uitschakelen van uitgangen. Uitgebreide bewaking op zowel het niveau van de ingangsfase als van de vermogenschakelaar biedt geavanceerde waarschuwingen bij mogelijke overbelastingen. Factureringsmeting levert nauwkeurige gegevens over het energieverbruik voor optimalisatie van het energieverbruik. De hot-swappable netwerkbeheercontroller biedt Gigabit- en redundante ethernet-communicatie met geavanceerde ondersteuning voor externe omgevingssensoren en oplossingen voor toegang tot rackbeveiliging.

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (9) C13/C15; (9) C13/C15/C19/C21

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 20 A

Geschakelde stopcontacten: Ja

Aantal stroomonderbrekers: 9

Lengte: 87mm

Nominaal vermogen: 34,6 kVA Noord-Amerika; 41,4 kVA International

Aantal polen: 1

Ingangsspanning: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Stekkertype: IEC 60309 560P6 (IP44)

Nominale spanning: 415V

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 60 A (48 A) Noord-Amerika; 60 A internationaal

Rekeenheden: 2U

Type: Intelligente PDU

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal

Hoogte: 87mm

Breedte: 444mm

Diepte: 269mm

Gewicht: 9kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

87 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D bij CB)

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.