


Schuifrail voor Labrack, 40 kg, 1 paar

CATALOGUSNUMMER

20119-080



Schuifrail voor Labrack met een draagvermogen van 40 kg voor montage op kale kasten of 19-inch paneel-/schuifsteunen. De schuifrail ondersteunt de legplaat van zwaar 19-inch chassis.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor montage op mobiele 19-inch laboratoriumrekken; met paneelmontage, ook geschikt voor stationaire 19-inch laboratoriumrekken

Statische belasting?draagvermogen 40 kg per paar

PRODUCTKENMERKEN

Hoeveelheid in verpakking: 2

Afwerking: Verzinkt

Materiaal: Staal

Productserie: Labrack

Producttype: Schuifrail

Statische belasting: 40kg

Net Weight: 0.99kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagehoeken zijn nodig voor montage op een statisch 19-inch laboratoriumrek. Bestel ze afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE