

MTCA.4 voorpaneel



AdvancedTCA-voorpaneel (roestvrij staal) voor het smeren van textiel. Afgeschermdde vulmodules worden gebruikt om ongebruikte sleuven te sluiten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met de MicroTCA.1- en MicroTCA.4-specificaties

Afgeschermdde vulmodules worden gebruikt om ongebruikte sleuven te sluiten

Kan worden vastgeschroefd; wordt ondersteund op de geleiderail

SPECIFICATIES

Productserie:	AdvancedMC
Type accessoire:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel
Materiaal:	Roestvrij staal
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20849-214	170mm	2HP	1	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Onbewerkt

Catalogusnummer	Hoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20849-213	95mm	2HP	1	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Onbewerkt
21850-102	84.68mm		1	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Onbewerkt
21850-103	84.68mm		1	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Onbewerkt

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Diepte	Breedte
20849-214	Onbewerkt	0.6mm	8.8mm
20849-213	Onbewerkt	0.6mm	8.8mm
21850-102	Onbewerkt	1mm	18.96mm
21850-103	Onbewerkt	1mm	28.98mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE