

Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN2329



Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic EN2xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU-en og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikk-skjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13, C19-uttak

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) C13; (8) C19

Antall kontakter: 32

Farge: Svart

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Ja

Kretsbytermengde: 2

Effektvurdering: 7,4 kVA

Lengde på inngangskabel: 3m

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 200 – 240V

Fase: 1 PH.

Maks. inngangseffekt: 7,44 kVA

Nominell spenning: 230V

Av/på-bryter inkludert: Ja

Utgangsspenning: 230VAC

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Pluggtype: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Uttakbar inngangskabel: Nei

Målingstype: Inngang

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1750mm

Bredde: 52mm

Dybde: 53mm

Vekt: 8.52kg

Antall pakker: 1

Nominelt avbrudd: 5kAIC

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE