


# MSP0 PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, 12 LOCKING COMBO

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

### EN6383



Advantage-serien med forbruksmåler, uttakslått PDU-familie tilbyr energimåling med avanserte alternativer for strøm- og miljøovervåking og ekstern av/på-bryter for uttak. Omfattende overvåking i inngangsfasen, effektbryter og individuelle uttaksnivåer gir avanserte varsler om potensielle overbelastninger. Måling av faktureringsgrad gir nøyaktige data om strømforbruk for optimalisering av energiforbruk. Den utskiftbare nettverkskontrolleren har Gigabit og redundant ethernet-kommunikasjon med avansert støtte for eksterne miljøsensorer og tilgangsløsninger for racksikkerhet.

### PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (6) låsing C13/C15; (6) låsing C13/C15/C19/C21

Kretsbyter: 20 A.

Farge: Svart

Kretsbytermengde: 4

Utganger med bryter: Ja

Lengde: 87mm

Effektvurdering: 11,5 kVA Nord-Amerika; 14,5 kVA International

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Antall poler: 1

Inngangsspenning: 208V

Fase: 1 PH.

Utgangsspenning: 208 – 230VAC

Pluggtype: IEC 60309 360P6 (IP44)

Nominell spenning: 230V

Uttakbar inngangskabel: Nei

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 60 A (48 A) Nord-Amerika; 63 A, Internasjonal

Rackenheter: 2U

Type: Intelligent PDU

Overflate: Pulverbelagt

Målingstype: Utløp

Materiale: Stål

Høyde: 87mm

Vekt: 8kg

Bredde: 444mm

Dybde: 269mm

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 3m

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

87 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D ved CB)

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**