

Svingrammer i full høyde, ESFC



En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19" komponenter som gjør det mulig å åpne venstre og høyre side. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-formet rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Standard utstyrt med 130° hengsler. Kan også monteres på siden av 600 mm dype gulvskap. For kombinerbare stålskap bruker du tverrgående støttestenger ESFB i kombinasjon med VBD om nødvendig. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.

Maks last: 1800N, leveres med selv posisjonerings enhet.

Lås: To 3 mm dobbel-bit lås.

Materiale: Zinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.

Pakning: 1 svingramme med hengsler.

Monterings krav: ESFC for 600 mm, 800 mm, 1000 mm og 1200 mm brede MultiFlex skap. Legg til ESFB for montering i et MultiFlex skap.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Kapslingsmaterial e
ESFC316	2411436	1600mm	499mm	80mm	31U	Lakkert stål
ESFC456	2411439	2200mm	499mm	80mm	45U	Lakkert stål
ESFC406	2411438	2000mm	499mm	80mm	40U	Lakkert stål
ESFC276	2411435	1400mm	499mm	80mm	27U	Lakkert stål
ESFC366	2411437	1800mm	499mm	80mm	36U	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE