

Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN6329



Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic EN6xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekt og strøm til hvert enkelt uttak og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13, C19-uttak

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) C13; (8) C19

Antall kontakter: 32

Farge: Svart

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Ja

Kretsbytermengde: 2

Effektvurdering: 7,4 kVA

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 200 – 240V

Fase: 1 PH.

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Maks. inngangseffekt: 7,44 kVA

Nominell spenning: 230V

Av/på-bryter inkludert: Ja

Utgangsspenning: 230VAC

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Pluggtype: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Uttakbar inngangskabel: Nei

Målingstype: Utløp

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1780mm

Bredde: 52mm

Dybde: 53mm

Vekt: 9.44kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 3m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE