


## Støpt fot



Tuppen?up feet fra aluminium formstøpt materiale muliggjør montering på bunnplaten i en sak. Tilgjengelig med eller uten tupp-up-funksjon. Farge RAL 9006 hvit aluminium.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Plassering av saken er sikret med anti-skli gummiinnlegg

Kan brukes i stedet for vanlige føtter

Lastekapasitet: 50 kg per fot, maks saksvekt 40 kg.

Monteringshull finnes i bunndekselet på dekslene

### SPESIFIKASJONER

<b>Materiale:</b>	Aluminium
<b>Fungerer med:</b>	Esker
<b>Produktserie:</b>	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
<b>Produkttype:</b>	Fot
<b>Farge:</b>	Sølv

Table 1/1

Katalognummer	Antall pakker	Fargekode	Type
10603-001	1	RAL 9006	Fot, Without Tip-up
10603-002	1	RAL 9006	Fot, Med tips-up

## Ytterligere Produktdetaljer

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**