

# EHandle



Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.

## FUNKSJONER

Sikkerhetstilgangskontrollhåndtak for nVent-SCHROFF-rackPower iPDU-er

Enkel eller dobbel autentisering

Trippel innebygd nærhet kortleser som støtter MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz - CSN og EM125 kHz Prox - CSN

Fjernlås/lås opp og fjernovervåking

Lokal lås statusindikator med multi-farge LED-indikator

Dobbeltsidig synlig LED-alarmsignal for å indikere strøm, miljø eller sikkerhetsalarmstatus for stativet

Brukertilpassbar tastelås for manuell overkjøring

Innebygd fuktighetssensor og ekstra miljøsensorport

Lokal datalagring av 200 brukerlegitimasjon og 500 lokale arrangementer

Tilpassbar alarm, LED-status og tilgang til konfigurasjonsinnstillinger

## SPESIFIKASJONER

Table 1/1

| Katalognummer | Produkttype | Fungerer med | Antall pakker | Pluggtype | Uttakbar inngangskabel |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|
| EA9500        | Håndtak     | RackPower    | 1             | RJ45      | Nei                    |
| EA9502        | Håndtak     | RackPower    | 1             | RJ45      | Nei                    |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**