

# Utendørs Comline ECL kabinett

## Data Solutions



nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

IP 55

Varmespredning gjennom naturlig konveksjon

Envegg, lett aluminiumsskap

### SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Aluminium

Table 1/3

| Katalognummer | Produkttype      | Produktserie             | Rackhøyde | Høyde | Bredde | Dybde |
|---------------|------------------|--------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| 12349-003     | Utendørskabinett | Kommunikasjonslinje, ECL | 18U       | 900mm | 700mm  | 600mm |
| 12349-001     | Utendørskabinett | Kommunikasjonslinje, ECL | 12U       | 600mm | 600mm  | 500mm |

| Katalognummer | Produkttype          | Produktserie                 | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde |
|---------------|----------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| 12349-010     | Utendørskabine<br>tt | Kommunikasjo<br>nslinje, ECL | 18U       | 900mm  | 600mm  | 500mm |
| 12349-011     | Utendørskabine<br>tt | Kommunikasjo<br>nslinje, ECL | 18U       | 900mm  | 700mm  | 600mm |
| 12349-009     | Utendørskabine<br>tt | Kommunikasjo<br>nslinje, ECL | 12U       | 600mm  | 600mm  | 500mm |
| 12349-004     | Utendørskabine<br>tt | Kommunikasjo<br>nslinje, ECL | 25U       | 1200mm | 700mm  | 600mm |
| 12349-012     | Utendørskabine<br>tt | Kommunikasjo<br>nslinje, ECL | 25U       | 1200mm | 700mm  | 600mm |
| 12349-002     | Utendørskabine<br>tt | Kommunikasjo<br>nslinje, ECL | 18U       | 900mm  | 600mm  | 500mm |

Table 2/3

| Katalognummer | Veggtype   | Dørtype   | Tilgang | Kjøling                | EMC-<br>beskyttelse | Samsvarer med                                                                                                          |
|---------------|------------|-----------|---------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12349-003     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig<br>konveksjon | Nei                 | IEC 61969-1,<br>IEC 61969-2,<br>IEC 60917-1,<br>IEC 60917-2,<br>ETS 300119,<br>IEC 60529, DIN<br>EN 50178, VDE<br>0160 |
| 12349-001     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig<br>konveksjon | Nei                 | IEC 61969-1,<br>IEC 61969-2,<br>IEC 60917-1,<br>IEC 60917-2,<br>ETS 300119,<br>IEC 60529, DIN<br>EN 50178, VDE<br>0160 |
| 12349-010     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig<br>konveksjon | Nei                 | IEC 61969-1,<br>IEC 61969-2,<br>IEC 60917-1,<br>IEC 60917-2,<br>ETS 300119,<br>IEC 60529, DIN<br>EN 50178, VDE<br>0160 |

| Katalognummer | Veggtype   | Dørtype   | Tilgang | Kjøling             | EMC-beskyttelse | Samsvarer med                                                                                     |
|---------------|------------|-----------|---------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12349-011     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig konveksjon | Nei             | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-009     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig konveksjon | Nei             | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-004     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig konveksjon | Nei             | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-012     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig konveksjon | Nei             | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-002     | Enkeltvegg | Enkeltdør | Forside | Naturlig konveksjon | Nei             | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

Table 3/3

| Katalognummer | Antall pakker | Overflate    |
|---------------|---------------|--------------|
| 12349-003     | 1             | Pulverbelagt |
| 12349-001     | 1             | Pulverbelagt |
| 12349-010     | 1             | Pulverbelagt |

| Katalognummer | Antall pakker | Overflate    |
|---------------|---------------|--------------|
| 12349-011     | 1             | Pulverbelagt |
| 12349-009     | 1             | Pulverbelagt |
| 12349-004     | 1             | Pulverbelagt |
| 12349-012     | 1             | Pulverbelagt |
| 12349-002     | 1             | Pulverbelagt |

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**