


Frontpanel, U-profil, frostbeskyttelse, 3 U, 42 HP, 2,5 mm, Al, fremre anodisert, bakre ledende

KATALOGNUMMER

20848-047



U-profil frontpanel for tekstil EMC-pakning.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

U-profil, frontpanel, Al, 2,5 mm, front anodisert, bakre ledende

For EMC-tekstilpakning

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 3U

Rackbredde: 42HP

Antall pakker: 1

Tilbehørstype: Frontpanel

Montering: Front som skrues på

Pakning: Tekstil

Fremre overflate: Anodisert

Bakre flate: Strømlerende

Behandlede kanter: Nei

Samsvarer med: IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Dybde (D): 2.5mm

EMC-beskyttelse: Nei (kan monteres etterpå)

Overflate: Anodisert; Passivert

Høyde (H): 128.4mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel

Type: Frontpanel uten håndtak

Bredde (W): 213mm

Net Weight: 0.18kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill festemateriale (hylser, krageskruer) separat.

14 ... 84 HP: Flerdelt U-profil (frontpanel med krympede profiler).


Forskjeller i finish mellom 2... 12 HP og 14 ... 84 HK.

2 ... 12 HP: U-profil i én del

Bestill EMC-pakningen for tekstil separat.

Standard pakkeantall: 2 til 28 hk: 5 stykker, 42 til 84 hk: 1 stk. leveres kun i standard pakningsstørrelser (SPQ).

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE