


# EMC Textile Shielding Kit, -40... +70°C, 6 U; 100 deler

## KATALOGNUMMER

21101-856



De tekstile EMC-pakningene settes inn i et spor på høyre side av de U-formede frontpanelene. Pakningene limes til frontpanelet.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

EMC-pakningen av tekstil festes sideveis på frontpanelet eller i sporet på høyre profil, alt etter hva som er relevant.

Profiltetningen er festet til kontaktflaten på 19-tommers braketten eller den bakre vinkelen og setter opp den ledende tilkoblingen til de U-formede frontpanelene

Temperaturområde -40 °C ... +70 °C

## PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 6U

Antall pakker: 100

Dybde (D): 1.62mm

Høyde (H): 232mm

Materiale: Termoplastelastomer

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Rammetype, pluggbar enhet

Produkttype: Skjermingssett

Bredde (W): 3.8mm

Fungerer med: Delrack; Esker; Frontpaneler

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Gross Weight: 0.174kg


## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

EMC-pakninger (tekstil) kreves for skjerming av frontpanelene.

## DIAGRAMMER

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**