

Varistar CP base/sokkel

Sidekanter for montering til Varistar CP base/sokkel



FUNKSJONER

Sokkel/sokkel, glatt

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap-/racksokkel

Materiale: Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Høyde | Dybde | Antall pakker | Farge | Fargekode | Overflate |
|---------------|-------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 24630-077 | 100mm | 600mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-083 | 100mm | 300mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-043 | 200mm | 1200mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-078 | 100mm | 800mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-040 | 100mm | 1200mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-080 | 200mm | 600mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-042 | 200mm | 1100mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-081 | 200mm | 800mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-038 | 100mm | 1000mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-079 | 100mm | 900mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-084 | 200mm | 300mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-039 | 100mm | 1100mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |
| 24630-082 | 200mm | 900mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |

| Katalognummer | Høyde | Dybde | Antall pakker | Farge | Fargekode | Overflate |
|---------------|-------|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 24630-041 | 200mm | 1000mm | 1 | Svart grå | RAL 7021 | Pulverbelagt |

Table 2/2

| Katalognummer | Type | Pakkeenhet |
|---------------|------------|------------|
| 24630-077 | Sokkelside | Par |
| 24630-083 | Sokkelside | |
| 24630-043 | Sokkelside | Par |
| 24630-078 | Sokkelside | Par |
| 24630-040 | Sokkelside | Par |
| 24630-080 | Sokkelside | Par |
| 24630-042 | Sokkelside | Par |
| 24630-081 | Sokkelside | Par |
| 24630-038 | Sokkelside | Par |
| 24630-079 | Sokkelside | Par |
| 24630-084 | Sokkelside | |
| 24630-039 | Sokkelside | Par |
| 24630-082 | Sokkelside | Par |
| 24630-041 | Sokkelside | Par |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill sokkel for front/bak separat.

Kan ikke brukes sammen med hjul

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE