

Kodestrimmel



Kodingen er montert på siden av en kontakt. Med kodingen kan bare det kodede kortet passe inn i det høyre sporet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Mekanisk koding hindrer at en strømforsyningsenhet monteres på feil spor, plassbehov 4 hk

Hunnbånd (punkt 2), montert på strømforsyningsenheten

Kodestrimmelen (punkt 1) monteres på Z/horizontal skinne

Plassering av kodepinner (punkt 3) i kodingslisten (punkt 1)

Fjerning av pigger på riktig sted i hunnstrimmelen

Med 2 kodepinner er det 66 kodingsmuligheter

SPESIFIKASJONER

Fungerer med:	19-tommers strømforsyninger
Type:	Kodestripe
Produkttype:	Kode-/nøkkellindikator
Materiale:	Polybutylentereftalat

Table 1/1

Katalognummer	Antall pakker	Antall pins	Sertifiseringer
60800-123	1	(1) 2	RoHS
60800-122	1		

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kodingsbånd; kodeblokk; Kokestripe

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE